

Garant**Głowice frezarskie wykańczające, promień, HB730, Ø D h10: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210330 12
GTIN	4045197523310
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowice frezarskie wykańczające, promień 12 mm długość główki l: 22 mm

długość ostrzy L_2 : 15 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,06 mm

Opis techniczny

Ø ostrzy D	12 mm
długość główki l	22 mm
długość ostrzy L_2	15 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	15 mm
Wielkość uchwytu	12 mm
Zaokrąglenie naroży r_v	0,6
Szerokość cięcia	12 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730

Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	6
Kąt linii śrubowej	50 stopni
kierunek dosuwu	poziome
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1xD przy obcinaniu mm
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Adaptory wtykowe do Typ 10X4	219986 10X4
Klucze montażowe Typ 10X4	219987 10X4