

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 09T304/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 09T304/50
GTIN	4067263092261
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 3,25 mm
posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	250150 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG09T304
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 09T304 Gatunek HB7020

250150 HB7020