

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 120416/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 120416/30
GTIN	4067263092353
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	250162 HB7020
głębokość skrawania a_p	1,05 - 4,25 mm
posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120416
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120416 Gatunek HB7020

250162 HB7020