

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 190624/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2527 190624/30
GTIN	4067263092452
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
zawartość	250176 HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
głębokość skrawania a_p	1,6 - 6,75 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG190624
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 190624 Gatunek HB7020

250176 HB7020