

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 120404/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 120404/50
GTIN	4067263092308
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,25 - 4,25 mm
liczba sztuk	50
zawartość	250156 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120404
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120404 Gatunek HB7020

250156 HB7020