

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,  
Rozmiar / liczba: 120408/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2527 120408/30
GTIN	4067263092315
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 4,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
zawartość	250158 HB7020
posuw $f$	0,25 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120408
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CNMG 120408 Gatunek HB7020

250158 HB7020