

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 160608/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2531 160608/30
GTIN	4067263092636
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 260 mm/min
zawartość	250334 HB7020
głębokość skrawania a_p	0,55 - 5,5 mm
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HB7020

250334 HB7020