

**HOLEX**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HBT020,  
Rozmiar / liczba: 160608/50**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2530 160608/50
GTIN	4067263092568
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 5,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
posuw $f$	0,2 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	250204 HBT020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HBT020

250204 HBT020