

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 160612/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2531 160612/30
GTIN	4067263092650
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,8 - 5,5 mm
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 260 mm/min
zawartość	250336 HB7020
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160612
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160612 Gatunek HB7020

250336 HB7020