

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 8×D, Typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232255 18
GTIN	4045197592514
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 18 - 24 mm

Długość użyteczna L_1 : 269,9 mm

\varnothing chwytu D_s : 25 mm

Długość chwytu L_s : 56 mm

śruby mocujące: 232990 TX9

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	269,9 mm
\varnothing chwytu D_s	25 mm
zakres $\varnothing D$	18 - 24 mm
śruby mocujące	232990 TX9
Długość chwytu L_s	56 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8×D
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9	232990 TX9
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8	232990 TX8
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX9	674248 TX9
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2