

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 120408/50**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2531 120408/50
GTIN	4067263092582
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 260 mm/min
liczba sztuk	50
zawartość	250322 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120408
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120408 Gatunek HB7020

250322 HB7020