

Garant

Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca tokarska, obróbka zgrubna DNMG

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2539 150608/30
GTIN	4067263092995
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	250862 HB7020
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a _p	0,55 - 3,75 mm
prędkość skrawania v _c zastosowanie główne	105 - 260 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150608
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG2539-150608/30>