

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SNMG, HB 7020,  
Rozmiar / liczba: 190612/30**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2544 190612/30
GTIN	4067263093176
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

zawartość	251236 HB7020
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 6,75 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG190612
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

SNMG 190612 Gatunek HB7020

251236 HB7020