

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna SNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 120412/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2549 120412/30
GTIN	4067263093275
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,8 - 4,25 mm
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
zawartość	251326 HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 260 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG120412
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

SNMG 120412 Gatunek HB7020

251326 HB7020