

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna SNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 120412/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2549 120412/50
GTIN	4067263093282
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 260 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,8 - 4,25 mm
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	251326 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG120412
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

SNMG 120412 Gatunek HB7020

251326 HB7020