

**Garant****Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna SNMG, HB 7020, Rozmiar /  
liczba: 120408/30****Dane zamówienia**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2549 120408/30 |
| GTIN             | 4067263093251    |
| Klasa artykułu   | GGN              |

**Opis techniczny**

|  |  |
|--|--|
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 105 - 260 mm/min                       |
| zawartość                                    | 251324 HB7020                          |
| posuw $f$                                    | 0,3 - 0,5 mm/obr,                      |
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,55 - 4,25 mm                         |
| liczba sztuk                                 | 30                                     |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej         | SNMG120408                             |
| Gatunek                                      | HB 7020                                |
| Łamacz wiórów                                | SG                                     |
| Rodzaj produktu                              | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |

---

## Aksesoria

SNMG 120408 Gatunek HB7020

251324 HB7020