


**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TNMG, HBT020,  
Rozmiar / liczba: 160404/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2558 160404/30
GTIN	4067263093435
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
posuw $f$	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	251564 HBT020
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 4 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG160404
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Aksesoria

TNMG 160404 Gatunek HBT020

251564 HBT020