

**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, MF: 16X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130500 16X1,5
GTIN	4067263036395
Klasa artykułu	12G

Opis**Wykonanie:**

Zestaw 2-elementowy, z **gwintownikiem wstępnym i wykańczakiem.**

Gwint szlifowany z pełnego profilu i zaszlifowany.

Opis techniczny

Chwył kwadratowy □	9 mm
Ø gwintu	16 mm
Rodzaj gwintu	MF
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
skok gwintu	1,5 mm
długość całkowita L	70 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
Materiał ostrza	HSS
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
głębokość gwintu	32 mm
wielkość gwintu	M16×1,5
norma	DIN 2181

powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

