


Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna WNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 080408/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2568 080408/30
GTIN	4067263093718
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,75 mm
zawartość	252208 HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	85 - 260 mm/min
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG080408
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

WNMG 080408 Gatunek HB7020

252208 HB7020