

HOLEX

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna WNMG, HBT020,
Rozmiar / liczba: 060408/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2566 060408/30
GTIN	4067263093657
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,55 - 2 mm
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	252093 HBT020
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG060408
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

WNMG 060408 Gatunek HBT020

252093 HBT020