

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 09T304/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2573 09T304/30
GTIN	4067263093930
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	250188 HBT130
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 135 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 3,25 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG09T304
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 09T304 Gatunek HBT130

250188 HBT130