

**Skuteczny koncentrat chłodząco-smarujący Plus, Zawartość: 5l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	084243 5
GTIN	2050002070257
Klasa artykułu	08J

Opis**Wykonanie:**

Nie zawiera chloru, formaldehydu i kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający **wysokie wymagania**. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.

Zalety:

Koncentraty mają właściw. **antykorozyjne**, chronią powłoki lak., są bezwonne i **nieszkodliwe dla środowiska, bardzo odporne na infekcje bakteryjne**, nie podrażniają skóry.

Wersja: kanistry
zawartość: 5 l
wartość pH: 8,9

Opis techniczny

temperatura przechowywania	5 - 40 °C
Lepkość kinematyczna	93 mm ² /s
Kształt	ciekły
Wersja	kanistry
zawartość	5 l
kolor	jasnobrązowy
wartość pH	8,9
Rozpuszczalność w wodzie	emulguje
Rodzaj produktu	Środek chłodząco-smarujący
Współczynnik załamania światła	1

