

HOLEX

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 120404/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2573 120404/30
GTIN	4067263093954
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 135 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 4,25 mm
zawartość	250196 HBT130
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120404
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120404 Gatunek HBT130

250196 HBT130