

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 09T308/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2571 09T308/50
GTIN	4067263093800
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 3,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 170 mm/min
zawartość	250152 HB7130-2
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG09T308
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 09T308 Gatunek HB7130-2

250152 HB7130-2