

**HOLEX****Para rękawic odpornych na przecięcie i wysoką temperaturę, Rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094617 10
GTIN	4067263353249
Klasa artykułu	02H

**Opis****Wykonanie:**

Rękawice odporne na przecięcie i wysoką temperaturę HOLEX ze specjalnymi wypustkami z PVC do **ochrony przed ciepłem kontaktowym do 100°C** (maksymalnie 15 sekund). Rękawica wykonana ze specjalnej przędzy zapewnia dobre wyczucie i posiada klasę odporności na przecięcie C.

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	10
EN 388.	134XC
EN 407	X1XXXX

Ciepło kontaktowe do	100 °C
materiał podłoża	Włókno specjalne
powłoka	PVC
kolor	żółte / czarne
zakres zastosowania	Uniwersalne
Technologia tkania	10G
Stopień ochrony przed przecięciem	C
norma	EN 407.
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą