

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 120408/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2573 120408/50
GTIN	4067263093985
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	250197 HBT130
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 135 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120408
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120408 Gatunek HBT130

250197 HBT130