

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB7130-2, Rozmiar /
liczba: 160608/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2574 160608/30
GTIN	4067263094098
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 170 mm/min
zawartość	250334 HB7130-2
posuw f	0,35 - 0,45 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 5,5 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HB7130-2

250334 HB7130-2