

**Magnesy garnkowe "Hold fast", AlNiCo, Ø: 44 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085968 44
GTIN	2050000965326
Klasa artykułu	08P

**Opis****Wykonanie:**

Odrywanie magnesu od trzymanego detalu ułatwia śruba dociskowa 2 otwory z gwintem M8 do mocowania uchwytów.

nominalna siła przyczepności: 200 N

wysokość korpusu magnesu: 44,5 mm

masa: 0,6 kg

**Opis techniczny**

masa	0,6 kg
Liczba gwintów mocujących	2
Gwint mocujący w głowicy magnetycznej	M8 mm
nominalna siła przyczepności	200 N
wysokość korpusu magnesu	44,5 mm
Ø	44 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo

