

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 110408/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2577 110408/30
GTIN	4067263094258
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
zawartość	250754 HB7130-2
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110408
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 110408 Gatunek HB7130-2

250754 HB7130-2