

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 150608/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2577 150608/50
GTIN	4067263094302
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	250762 HB7130-2
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 3,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150608
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 150608 Gatunek HB7130-2

250762 HB7130-2