

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 110408/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2579 110408/50
GTIN	4067263094364
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	250781 HBT130
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110408
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 110408 Gatunek HBT130

250781 HBT130