

**Garant****ZCMX 070304, Gatunek: HBZ025**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Klasa artykułu	21E

## Opis

### Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

## Opis techniczny

Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 210 m/min
Zastosowanie główne	P
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Gatunek	HBZ025
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 070304

Warunki skrawania	ciągły
pasuje do Ø narzędzia D <sub>c</sub>	14 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia