

Garant**ZCMX 070302, Gatunek: HUZ310**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 268428 HUZ310 |
| GTIN | 4067263802266 |
| Klasa artykułu | 21E |

Opis

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------|
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 200 - 600 m/min |
| Posuw przy wierceniu | 0,03 - 0,3 mm |
| Gatunek | HUZ310 |
| powłoka | bez powłoki |
| Zastosowanie główne | N |
| promień naroża | 0,2 mm |
| Posuw przy toczeniu | 0,05 - 0,4 mm |
| Warunki skrawania | ciągły |
| Materiał ostrza | HM |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 4 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ZCMX 070302 |
| pasuje do Ø narzędzia D _c | 14 mm |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |