

HOLEX

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HBT130,
Rozmiar / liczba: 110404/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2579 110404/50
GTIN	4067263094340
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
zawartość	250780 HBT130
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,75 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110404
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 110404 Gatunek HBT130

250780 HBT130