

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna DNMG, HB7130-2, Rozmiar /
liczba: 150612/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2580 150612/50
GTIN	4067263094425
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,35 - 0,45 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,8 - 3,75 mm
zawartość	250864 HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 170 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150612
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 150612 Gatunek HB7130-2

250864 HB7130-2