

Garant**ZCMX 070302, Gatunek: HBZ310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Klasa artykułu	21E

Opis

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Zastosowanie główne	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130404
powłoka	PVD
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HBZ310
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,3 mm
Posuw przy toczeniu	0,05 - 0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	14 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia