

Garant**ZCMX 070304, Gatunek: HBZ035**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Klasa artykułu	21E

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
Gatunek	HBZ035
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 070304
powłoka	powlekane
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 190 m/min
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	14 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia