

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna KNUX, Rozmiar / liczba: 160405R/30**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2541 160405R/30
GTIN	4067263094555
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 250 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,35 - 4 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
zawartość	251030 HB7020
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX160405
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Akcesoria

KNUX 160405R Gatunek HB7020	251030 HB7020
-----------------------------	---------------

