

Garant**ZCMX 070304, Gatunek: HBZ120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Klasa artykułu	21E

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
powłoka	PVD
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 070304
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HBZ120
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	2

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 200 m/min
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	14 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia