

HOLEX

Opakowanie ekonomiczne, płytką skrawającą tokarską, obróbka średnio dokładna TNMG, Rozmiar / liczba: 160408/50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2588 160408/50
GTIN	4067263094807
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
liczba sztuk	50
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	251565 HBT130
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG160408
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Akcesoria

TNMG 160408 Gatunek HBT130

251565 HBT130