

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytką skrawającą tokarską, obróbka średnio dokładna WNMG, Rozmiar / liczba: 080412/50****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2592 080412/50 |
| GTIN | 4067263094982 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| posuw f | 0,2 - 0,4 mm/obr, |
| głębokość skrawania a_p | 0,8 - 2,75 mm |
| liczba sztuk | 50 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 100 - 170 mm/min |
| zawartość | 252072 HB7130-2 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG080412 |
| Gatunek | HB7130-2 |
| Łamacz wiórów | VM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytką skrawająca do toczenia |

Aksesoria

WNMG 080412 Gatunek HB7130-2

252072 HB7130-2