

Garant**Uniwersalny, precyzyjny stolik pomiarowy, z ramieniem przegubowym 3D
GARANT, długość stołu×szerokość: 400X250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Klasa artykułu	41C

Opis**Wykonanie:**

Pow. pom. docierana proszkiem diamentowym, z certyfikatem. Stabilne ramię przegubowe 3D z mechanicznym, centralnym zaciskiem. Bezstopniowa regulacja siły mocowania o wysokiej stabilności. Szybkie i łatwe ustawianie. Uniwersalne mocowania czujników zegarowych. Z regulacją dokładną, dla chwytów Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8" i przyrządów pomiarowych z przewodnicą typu jaskółczy ogon. Duże i gumowane koło ręczne (ok. 55 mm) na ramieniu przegubowym do lekkiego naciągania i luzowania zacisku centralnego.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy	M8
masa	17,5 kg
długość ramienia przegubowego L ₁	133 mm
promień działania ramienia przegubowego 3D	290 mm
długość ramienia przegubowego L ₂	113 mm
Norma	DIN 876/1
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Karta danych

Kalibracja	D1
Rodzaj produktu	statywów pomiarowych

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/442500-400X250>