


Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCMT, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 09T308/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2620 09T308/30
GTIN	4067263095217
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,55 - 3,25 mm
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
zawartość	260152 HB7020
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT09T308
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CC.T 09T308 Gatunek HB7020

260152 HB7020