


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB725UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.**Opis techniczny**

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEKT 1204 AFTN
Gatunek	HB725
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
--	-------------	-------	---------

Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	650 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	30 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	140 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		