

Garant**Oprawki GARANT Master eco, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250039 20/12
GTIN	4067263121190
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Seria	GARANT Master
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 2020K12
długość całkowita L	125 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
śruba do płytki podporowej	259027 8
wielk. płytki	12 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	30 mm
płytki podporowa	259031 49

Wielkość chwytu	20 mm
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 22
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki