

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCMT, Rozmiar / liczba: 11T304/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2624 11T304/30
GTIN	4067263095453
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
zawartość	260462 HB7020
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,75 mm
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T304
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DC.T 11T304 Gatunek HB7020

260462 HB7020