

Garant**Oprawki GARANT Master eco, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250629 20/11 |
| GTIN | 4067263122142 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| pasująca wymienna płytko skrawająca | DN.. 1104.. |
| długość całkowita L | 125 mm |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 25 mm |
| płytko podporowa | 269007 1 |
| Seria | Master Eco |
| kod ISO uchwytu | DDJNR/L 2020K11 |
| wielk. płytki | 11 mm |
| śruba do płytki podporowej | 259027 3 |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| łapa ze śrubą i sprężyną | 259036 23 |
| długość główki L ₁ | 35 mm |
| Wielkość chwytu | 20 mm |
| norma | norma zakładowa |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Kąt ustawienia κ | 93 stopni |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Oprawki |

Akcesoria

| | |
|----------------------------------|----------|
| śruba do płytki podporowej Typ 3 | 259027 3 |
| płytki podporowa Typ 1 | 269007 1 |