

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SCMT, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 120404/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2628 120404/30
GTIN	4067263095613
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,25 - 4,25 mm
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
zawartość	260765 HB7020
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT120404
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

SC.T 120404 Gatunek HB7020

260765 HB7020