

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 16T304/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2632 16T304/50
GTIN	4067263095767
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 4 mm
zawartość	260986 HB7020
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT16T304
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

TC.T 16T304 Gatunek HB7020

260986 HB7020