

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, Rozmiar / liczba: 160404/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2640 160404/50
GTIN	4067263096009
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,5 mm
zawartość	261458 HB7020
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT160404
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VC.T 160404 Gatunek HB7020

261458 HB7020